

Sideboard mit Schiebetüren, Breite: 1200 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	974210 1200
GTIN	2050002049635
Artikelklasse	91Q

Beschreibung

Ausführung:

Schiebetürenschränk aus Holz mit Mittelwand und 2 Fachböden (jeweils links und rechts von Mittelwand) 25mm stark, im Raster von 32mm verstellbar. Schränk mit stabiler Sichtrückwand. Lieferung inklusive Bogengriff. Stahlsockel 30mm hoch inklusive Höhenausgleichsschrauben. Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln.

Lackierung:

aus Holz mit metallgrauer Melaminbeschichtung. **Sockel** metallgrau **pulverbeschichtet**.

Höhenverstellung im Raster: 32 mm

Höhe: 779 mm

Breite: 1200 mm

Tiefe: 450 mm

Nutzhöhe: 705 mm

Anzahl Fachboden: 2

Technische Beschreibung

Breite	1200 mm
schließenanlagenfähig	nein
Oberfläche Korpus	Holz
Anzahl Fachboden	2
Farbe Griff	metallgrau

Nutzhöhe	705 mm
mit Sockel	ja
Griff-Form	Bogengriff
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	nein
Schließnummer individuell austauschbar	nein
Material Sockel	Stahlblech
Tiefe	450 mm
Sockel Höhe	30 mm
Höhe	779 mm
Farbe Fronten	metallgrau
Farbe Sockel	metallgrau
Farbe Korpus	metallgrau
Fachboden Stärke	25 mm
Höhenverstellung im Raster	32 mm
Produktart	Büroschrank