



Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 250



Bestelldaten

Bestellnummer	313455 250
GTIN	2050001929600
Artikelklasse	33T

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Nute und **präzisionsgeschliffene** Verzahnung, **brüniert**.

Angeschrägt für kleine Spann-Ø.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505 – 313605.

Hinweis:

- **Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.**
- **Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.**

Technische Beschreibung

Bohrungsabstand b	28 mm
Länge L	120 mm
Nutenbreite D	21 mm
Breite B	50 mm
für Futter-Typ	250 mm
Bohrungsabstand a	20 mm

Höhe H	50 mm
für Gewinde DIN 912	M16
Produktart	Kraftspann-Drehfutter-Backen