

Schiebetür-Aufsatzschrank, Breite: 1200 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	974215 1200
GTIN	2050002049642
Artikelklasse	91Q

Beschreibung

Ausführung:

Schiebetür-Aufsatzschrank aus Holz mit Mittelwand und 4 Holz-Fachböden (jeweils 2 links und 2 rechts) 25 mm stark, im Raster von 32 mm verstellbar. Schrank mit stabiler Sichtrückwand. Lieferung inklusive Bogengriff. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Passend für:

Sideboard Nr. 974210 Gr. 1200.

Lackierung:

aus Holz mit metallgrauer Melaminbeschichtung.

Höhenverstellung im Raster: 32 mm

Höhe: 1152 mm

Breite: 1200 mm

Tiefe: 450 mm

Nutzhöhe: 1102 mm

Anzahl Fachböden: 4

Gewicht: 98 kg

Technische Beschreibung

Gewicht	98 kg
---------	-------

Anzahl Fachboden	4
Breite	1200 mm
Tiefe	450 mm
Nutzhöhe	1102 mm
Höhe	1152 mm
Höhenverstellung im Raster	32 mm
Produktart	Büroschrank