

**Garant**
**Schneidenträger Heavy-Duty für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich Einstich D1 / D2: 184/250mm**

**Bestelldaten**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 274070 184/250 |
| GTIN          | 4062406094072  |
| Artikelklasse | 21U            |

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Für Schneidplatten Nr. 275021 – 275048.

**Verwendung:**

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274004 oder alternativ mit Adapter Nr. 274003 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.

**Achtung:**

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

**Hinweis:**

$D_1$  = minimaler Ø für den 1. Einstich /  $D_2$  = maximaler Ø für den 1. Einstich.

$D_2 = 999$  in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

**Technische Beschreibung**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| minimaler 1. Einstich-Ø $D_1$   | 184 mm |
| maximaler 1. Einstich-Ø $D_2$   | 250 mm |
| maximale Schnitttiefe $t_{max}$ | 70 mm  |
| Einsatzart                      | rechts |
| Systemschlüssel                 | ja     |
| Stechbreite $w$                 | 8 mm   |

Produktart

Schneidenträger