

Garant
**Schneidträger Medium für Planeinstich, links, Ø-Bereich Einstich D1 / D2:
34/50mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	274012 34/50
GTIN	4062406094133
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Für Schneidplatten Nr. 275000 – 275015.

Verwendung:

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274002 oder alternativ mit Adapter Nr. 274001 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Technische Beschreibung

minimaler 1. Einstich-Ø D_1	34 mm
maximale Schnitttiefe t_{max}	22 mm
maximaler 1. Einstich-Ø D_2	50 mm
Einsatzart	links
Systemschlüssel	ja
Stechbreite w	3 mm

Produktart

Schneidenträger