

Garant
Schneidenträger Heavy-Duty für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich Einstich D1 / D2: 114/160mm

Bestelldaten

Bestellnummer	274070 114/160
GTIN	4062406094058
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Für Schneidplatten Nr. 275021 – 275048.

Verwendung:

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274004 oder alternativ mit Adapter Nr. 274003 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.

$D_2 = 999$ in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

Technische Beschreibung

maximaler 1. Einstich-Ø D_2	160 mm
maximale Schnitttiefe t_{max}	70 mm
minimaler 1. Einstich-Ø D_1	114 mm
Einsatzart	rechts
Systemschlüssel	ja
Stechbreite w	8 mm

Produktart

Schneidenträger