

Garant**Schneidträger Medium für Planeinstich, links, Ø-Bereich Einstich D1 / D2:
24/35mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	274012 24/35
GTIN	4062406094119
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Für Schneidplatten Nr. 275000 – 275015.

Verwendung:

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274002 oder alternativ mit Adapter Nr. 274001 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Technische Beschreibung

maximaler 1. Einstich-Ø D_2	35 mm
maximale Schnitttiefe t_{max}	16 mm
minimaler 1. Einstich-Ø D_1	24 mm
Einsatzart	links
Systemschlüssel	ja
Stechbreite w	3 mm

Produktart

Schneidenträger