

Garant
Schneidenträger Medium-Plus für Planeinstich, links, Ø-Bereich Einstich D1 / D2: 44/60mm

Bestelldaten

Bestellnummer	274032 44/60
GTIN	4062406094140
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Für Schneidplatten Nr. 275021 – 275048. $D_2 = 999$ in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

Verwendung:

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274002.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 1 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Je nach Spannsituation und Werkstoff Technologiewerte um 30 – 50 % senken.

Systemschlüssel: ja

Stechbreite w: 3 mm

maximale Schnittiefe t_{max} : 26 mm

Technische Beschreibung

maximaler 1. Einstich-Ø D_2	60 mm
maximale Schnittiefe t_{max}	26 mm
minimaler 1. Einstich-Ø D_1	44 mm
Einsatzart	links

Systemschlüssel	ja
Stechbreite w	3 mm
Produktart	Schneidenträger