

**Garant**
**Schneidenträger Heavy-Duty für Planeinstich, links, Ø-Bereich Einstich D1 / D2: 120/180mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	274064 120/180
GTIN	4062406094362
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Für Schneidplatten Nr. 275021 – 275048.

**Verwendung:**

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274004 oder alternativ mit Adapter Nr. 274003 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.

**Achtung:**

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

**Hinweis:**

$D_1$  = minimaler Ø für den 1. Einstich /  $D_2$  = maximaler Ø für den 1. Einstich.

$D_2 = 999$  in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

**Technische Beschreibung**

maximale Schnitttiefe $t_{max}$	40 mm
maximaler 1. Einstich-Ø $D_2$	180 mm
minimaler 1. Einstich-Ø $D_1$	120 mm
Einsatzart	links
Systemschlüssel	ja
Stechbreite $w$	5 mm

Stechbreite w	6 mm
Produktart	Schneidenträger