

Garant
Schneidenträger Medium-Plus für Planeinstich, links, Ø-Bereich Einstich D1 / D2: 242/350mm

Bestelldaten

Bestellnummer	274042 242/350
GTIN	4062406094300
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Für Schneidplatten Nr. 275021 – 275048. $D_2 = 999$ in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

Verwendung:

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274002 oder alternativ mit Adapter Nr. 274001 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Technische Beschreibung

maximaler 1. Einstich-Ø D_2	350 mm
maximale Schnitttiefe t_{max}	32 mm
minimaler 1. Einstich-Ø D_1	242 mm
Einsatzart	links
Systemschlüssel	ja
Stechbreite w	4 mm

Produktart

Schneidenträger