

Garant**Schneidenträger Heavy-Duty für Planeinstich, links, Ø-Bereich Einstich D1 / D2: 50/75mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	274064 50/75
GTIN	4062406094331
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Für Schneidplatten Nr. 275021 – 275048.

Verwendung:

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274004 oder alternativ mit Adapter Nr. 274003 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.

$D_2 = 999$ in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

Technische Beschreibung

maximaler 1. Einstich-Ø D_2	75 mm
minimaler 1. Einstich-Ø D_1	50 mm
maximale Schnitttiefe t_{max}	30 mm
Einsatzart	links
Systemschlüssel	ja
Stechbreite w	5 mm

Stechbreite w	6 mm
Produktart	Schneidenträger