

**Garant****Schneidenträger Medium für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich Einstich D1 / D2:  
19/30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	274014 19/30
GTIN	4062406094461
Artikelklasse	21U

**Beschreibung****Ausführung:**

Für Schneidplatten Nr. 275000 – 275015.

**Verwendung:**

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274002 oder alternativ mit Adapter Nr. 274001 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.

**Achtung:**

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

**Hinweis:**

D<sub>1</sub> = minimaler Ø für den 1. Einstich / D<sub>2</sub> = maximaler Ø für den 1. Einstich.

**Technische Beschreibung**

maximaler 1. Einstich-Ø D <sub>2</sub>	30 mm
minimaler 1. Einstich-Ø D <sub>1</sub>	19 mm
maximale Schnitttiefe t <sub>max</sub>	12 mm
Einsatzart	rechts
Systemschlüssel	ja
Stechbreite w	3 mm



Produktart

Schneidenträger