

## Bürotisch Buche, Breite: 1600 mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 974040 1600   |
| GTIN          | 2050002048232 |
| Artikelklasse | 91Q           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Komfortabler Bürotisch mit stufenloser **Höhenverstellung** (Verstellbereich **680 – 820 mm**).

Stabiles Untergestell mit Querzarge.

Fußrohr aus 2 mm Stahlformrohr, 50/50 mm, quadratisch.

Mit Versteifungszarge formschlüssig verbunden.

Optimale Fußfreiheit durch ergonomisch angeordnetes Gestell.

Melamin-Tischplatte 25 mm stark mit **Buchendekor-Oberfläche**.

#### Lackierung:

Fußgestell Metallgrau **pulverbeschichtet**.

Plattenstärke: 25 mm

Höhenverstellbereich: 680 - 820 mm

Breite: 1600 mm

Tiefe: 800 mm

Arbeitsplatte Stärke: 25 mm

### Technische Beschreibung

|                        |  |
|------------------------|--|
| Plattenform            | Rechteck                                 |
| Arbeitsplatte Stärke   | 25 mm                                    |
| Höhenverstellbereich   | 680 - 820 mm                             |
| Material Arbeitsplatte | Flachpressplatte<br>kunstharzbeschichtet |

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Tiefe                         | 800 mm      |
| Belag Arbeitsplatte           | Melamin     |
| Oberfläche Arbeitsplatte      | Buche-Dekor |
| Breite                        | 1600 mm     |
| Höhenverstellung Arbeitsplatz | 680-820 mm  |
| Ausführung Höhenverstellung   | mechanisch  |
| Plattenstärke                 | 25 mm       |
| Produktart                    | Bürotisch   |

---

## Zubehör

|   |             |
|---|-------------|
| Kabeldurchlass Anzahl Buchsen 2LR                     | 974100 2LR  |
| Kabeldurchlass Anzahl Buchsen 1R                      | 974100 1R   |
| Kabeldurchlass Anzahl Buchsen 1M                      | 974100 1M   |
| Kabeldurchlass Anzahl Buchsen 1L                      | 974100 1L   |
| Kabelkanal klappbar passend für Tischbreite 1600 mm   | 974120 1600 |
| Beinraumblende Metall passend für Tischbreite 1600 mm | 974111 1600 |
| Beinraumblende Holz passend für Tischbreite 1600 mm   | 974110 1600 |
| Akustik-Trennwand Typ 1600                            | 974150 1600 |
| PC-Halter Typ 1                                       | 974130 1    |