

**Garant**
**Schneidenträger Medium-Plus für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich Einstich  
D1 / D2: 44/60mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	274034 44/60
GTIN	4062406094508
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Für Schneidplatten Nr. 275021 – 275048.  $D_2 = 999$  in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

**Verwendung:**

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274002.

**Achtung:**

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 1 ist separat zu bestellen.

**Hinweis:**

$D_1$  = minimaler Ø für den 1. Einstich /  $D_2$  = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Je nach Spannsituation und Werkstoff Technologiewerte um 30 – 50 % senken.

Systemschlüssel: ja

Stechbreite w: 3 mm

maximale Schnitttiefe  $t_{max}$ : 16 mm

**Technische Beschreibung**

maximaler 1. Einstich-Ø $D_2$	60 mm
minimaler 1. Einstich-Ø $D_1$	44 mm
maximale Schnitttiefe $t_{max}$	16 mm
Einsatzart	rechts

Systemschlüssel	ja
Stechbreite w	3 mm
Produktart	Schneidenträger