

Garant
**Schneidenträger Medium-Plus für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich Einstich
D1 / D2: 69/100mm**

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 274034 69/100 |
| GTIN | 4062406094621 |
| Artikelklasse | 21U |

Beschreibung
Ausführung:

Für Schneidplatten Nr. 275021 – 275048. $D_2 = 999$ in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

Verwendung:

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274002 oder alternativ mit Adapter Nr. 274001 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|--------|
| maximale Schnitttiefe t_{max} | 18 mm |
| minimaler 1. Einstich-Ø D_1 | 69 mm |
| maximaler 1. Einstich-Ø D_2 | 100 mm |
| Einsatzart | rechts |
| Systemschlüssel | ja |
| Stechbreite w | 3 mm |

Produktart

Schneidenträger