

Garant
Schneidenträger Heavy-Duty für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich Einstich D1 / D2: 84/130mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 274074 84/130 |
| GTIN | 4062406094874 |
| Artikelklasse | 21U |

Beschreibung
Ausführung:

Für Schneidplatten Nr. 275021 – 275048.

Verwendung:

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274004 oder alternativ mit Adapter Nr. 274003 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.

$D_2 = 999$ in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|--------|
| minimaler 1. Einstich-Ø D_1 | 84 mm |
| maximaler 1. Einstich-Ø D_2 | 130 mm |
| maximale Schnitttiefe t_{max} | 50 mm |
| Einsatzart | rechts |
| Systemschlüssel | ja |
| Stechbreite w | 8 mm |

Produktart

Schneidenträger