

**Druckspannzange rund, DIN 6343, 185 E, Spann-Ø: 11 mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 329555 11 |
| GTIN | 4045197724670 |
| Artikelklasse | 34D |

Beschreibung**Ausführung:**

Spannzangen, **Profil rund 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Norm:

DIN 6343

Genauigkeit:

Rundlauf toleranzen: D = 1 bis 10 mm = 0,02 mm D = 10 bis 30 mm = 0,03 mm D = 30 bis 60 mm = 0,04 mm

Hinweis:

Andere Durchmesser und Formen (z. B. 4-kant oder 6-kant) **auf Anfrage!**

Profil Ø 4,0 – 8,0 mm glatt. Ab Ø 9,0 mm mit Querrillen.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------|---------|
| Spann-Ø | 11 mm |
| A | 73 mm |
| Winkel α | 15 Grad |
| K | 84 mm |
| F | 66 mm |
| Gesamtlänge L | 110 mm |

| | |
|------------|------------|
| Typ | 185 E |
| Produktart | Spannzange |