



Segmentbacken-Set 3-teilig, Aluminium, für Futter-Typ: 315



Bestelldaten

Bestellnummer	313437 315
GTIN	2050001929570
Artikelklasse	33T

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Nute und **präzisionsgeschliffene** Verzahnung, **brüniert**.

Verwendung:

Umfassende, verzugsarme Spannung.

Werkstoff:

Aluminium

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505 – 313605.

Hinweis:

- **Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.**
- **Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.**

Technische Beschreibung

für Futter-Typ	315 mm
Nutenbreite D	21 mm
Höhe H	78 mm
Länge L	117 mm
Bohrungsabstand a	70 mm

Bohrungsabstand b	28 mm
Breite B	240 mm
Produktart	Kraftspann-Drehfutter-Backen