

**Garant****Schneidträger Medium für Planeinstich, links, Ø-Bereich Einstich D1 / D2:  
34/50mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 274016 34/50  |
| GTIN          | 4062406094966 |
| Artikelklasse | 21U           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Für Schneidplatten Nr. 275000 – 275015.

**Verwendung:**

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274002 oder alternativ mit Adapter Nr. 274001 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.

**Achtung:**

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

**Hinweis:**

$D_1$  = minimaler Ø für den 1. Einstich /  $D_2$  = maximaler Ø für den 1. Einstich.

**Technische Beschreibung**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| maximale Schnitttiefe $t_{max}$ | 14 mm |
| minimaler 1. Einstich-Ø $D_1$   | 34 mm |
| maximaler 1. Einstich-Ø $D_2$   | 50 mm |
| Einsatzart                      | links |
| Systemschlüssel                 | ja    |
| Stechbreite w                   | 3 mm  |

Produktart

Schneidenträger