

**Druckspannzange rund, DIN 6343, 185 E, Spann-Ø: 19mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 329555 19     |
| GTIN          | 4045197724755 |
| Artikelklasse | 34D           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Spannzangen, **Profil rund 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

**Norm:**

**DIN 6343**

**Genauigkeit:**

**Rundlauf toleranzen:** D = 1 bis 10 mm = 0,02 mm D = 10 bis 30 mm = 0,03 mm D = 30 bis 60 mm = 0,04 mm

**Hinweis:**

Andere Durchmesser und Formen (z. B. 4-kant oder 6-kant) **auf Anfrage!**

Profil Ø 4,0 – 8,0 mm glatt. Ab Ø 9,0 mm mit Querrillen.

**Technische Beschreibung**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| K               | 84 mm   |
| A               | 73 mm   |
| F               | 66 mm   |
| Spann-Ø         | 19 mm   |
| Winkel $\alpha$ | 15 Grad |
| Gesamtlänge L   | 110 mm  |

|            |            |
|------------|------------|
| Typ        | 185 E      |
| Produktart | Spannzange |