

**Garant****Schneidenträger Medium für Planeinstich, links, Ø-Bereich Einstich D1 / D2:  
17/30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	274026 17/30
GTIN	4062406095147
Artikelklasse	21U

**Beschreibung****Ausführung:**

Für Schneidplatten Nr. 275000 – 275015.

**Verwendung:**

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274002 oder alternativ mit Adapter Nr. 274001 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.

**Achtung:**

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

**Hinweis:**

$D_1$  = minimaler Ø für den 1. Einstich /  $D_2$  = maximaler Ø für den 1. Einstich.

**Technische Beschreibung**

maximaler 1. Einstich-Ø $D_2$	30 mm
maximale Schnitttiefe $t_{max}$	14 mm
minimaler 1. Einstich-Ø $D_1$	17 mm
Einsatzart	links
Systemschlüssel	ja
Stechbreite w	4 mm

Produktart

Schneidenträger