

BENNING**Digitale Stromzange, Herstellerbezeichnung: CMP2****Bestelldaten**

Bestellnummer	473305 CMP2
GTIN	4014651446793
Artikelklasse	47A

Beschreibung**Ausführung:**

Robustes und ergonomisches Kunststoffgehäuse mit beleuchtetem LC-Display. Sichere Wechsel- und Gleichstrommessung ohne Öffnen des Stromkreises. Messwert-/ Maximalwerteerfassung, Relativ-Messung.

Verwendung:

Digitale Service-Messgeräte für weite Anwendungsfelder. Bieten hohe Sicherheit und weitere Zusatzfunktionen. Höchste Auflösung von 10 mA AC im 40 A Messbereich. Integrierter Voltsensor (NCV) signalisiert berührungslos Phasenspannungen und Kabelbrüche in Leitungen (optisch/akustisch). Einschaltstrommessung (INRUSH), Tiefpassfilter (LPF), ZERO-Funktion.

Norm:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Lieferumfang:

Inklusive Batterien, Messleitungen, Kompakt-Schutztasche, Bedienungsanleitung.

Technische Beschreibung

Wechselstrom AC	10 mA – 400 A
maximale Zangenöffnung	23 mm

Grundgenauigkeit	2 %
Messverfahren	TRUE RMS
Anzahl enthaltener Batterien	2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Überspannungskategorie	CAT III 600 V
Speicherfunktion	HOLD
Anzeigeumfang	4200
Gleichstrom DC	10 mA – 400 A
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Stromversorgung	2× 081561 LR3
Kalibrierung	I4
Produktart	Stromzange

Dienstleistungen

KalibrierungStromzange Typ D	027050 D
DAkKS-KalibrierungStromzange Typ D	027060 D

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
---	------------