



## Klett-Polierteller, M14, Außen-Ø: 115mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	567762 115
GTIN	4045197718297
Artikelklasse	52M

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Haftseite mit Pilzkopfgewebe**, für sicheren Halt von Klettschleifscheiben mit Schlingenvelours.  
**Polierteller** mit flexibler Zwischenschicht. Zunehmende Flexibilität im Außenbereich durch abgeschrägte Kanten.

#### Verwendung:

**M14 Gewinde** zur direkten Aufspannung auf Winkelschleifern, maximal **80 m/s**.

#### Hinweis:

Klett-Schleifteller ist **nicht** für Vlies-Klettscheiben Nr. 566902 – 566950 geeignet.

### Technische Beschreibung

maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Außen-Ø	115 mm
Härtegrad	weich
Gewinde	M14
Produktart	Stützteller

