

**Garant****Rollbandmaß, Bandlänge: 2m****Bestelldaten**

Bestellnummer	462070 2
GTIN	4062406095505
Artikelklasse	41H

**Beschreibung****Ausführung:**

Ein besonders hochwertiges Bandmaß mit einem Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid und automatischem Band-Rücklauf. Für perfekten Griff sind die Kontaktflächen und Stoptaste mit **2K-Haptoprene** überzogen. Gleitlager mit Teflon sorgen für sanftes Gleiten und außergewöhnlich leichten Lauf. **Innovativer Dämpfer** aus Spezialgummi nimmt die Rückstoßenergie auf und schützt das Handgelenk. **Eingesetztes Aluminiumprofil** an der Unterseite für präzisen Stand. Ein spezieller Klarlack schützt das Band wirksam gegen Verschleiß. Die zusätzliche Entspiegelung sorgt für klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen.

**Technische Beschreibung**

Bandlänge	2 m
Bandbreite	13 mm
Gehäuse Höhe	59 mm
Gehäuse Breite	26 mm
Gehäuse Länge	62 mm
Norm	EG I
Kalibrierung	G1

Produktart

Bandmaß

**Dienstleistungen**

Kalibrierung Rollbandmaß maximale Länge 2 m

026240 2