

Garant**Rollbandmaß, Bandlänge: 3m****Bestelldaten**

Bestellnummer	462070 3
GTIN	4062406095611
Artikelklasse	41H

Beschreibung**Ausführung:**

Ein besonders hochwertiges Bandmaß mit einem Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid und automatischem Band-Rücklauf. Für perfekten Griff sind die Kontaktflächen und Stoptaste mit **2K-Haptoprene** überzogen. Gleitlager mit Teflon sorgen für sanftes Gleiten und außergewöhnlich leichten Lauf. **Innovativer Dämpfer** aus Spezialgummi nimmt die Rückstoßenergie auf und schützt das Handgelenk. **Eingesetztes Aluminiumprofil** an der Unterseite für präzisen Stand. Ein spezieller Klarlack schützt das Band wirksam gegen Verschleiß. Die zusätzliche Entspiegelung sorgt für klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen.

Technische Beschreibung

Bandlänge	3 m
Bandbreite	13 mm
Gehäuse Höhe	59 mm
Gehäuse Breite	26 mm
Gehäuse Länge	62 mm
Norm	EG I

Kalibrierung	G1
Produktart	Bandmaß

Dienstleistungen

Kalibrierung Rollbandmaß maximale Länge 5 m	026240 5
---	----------