

HOLEX**Stützteller hart/gerippt, Außen-Ø: 125mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 566672 125 |
| GTIN | 4045197718273 |
| Artikelklasse | 52M |

Beschreibung**Ausführung:**

Fiberscheiben-Stützteller mit hoher Temperaturbeständigkeit. Spezielles Design zur Erreichung der vollen Leistungsfähigkeit von Fiberscheiben.

Harter, nicht verformbarer Fiberscheiben-Stützteller. Auflagefläche **fein gerippt zur optimalen Kornabstützung** im Kanten- und Flächenschliff. Spezialkunststoff mit **sehr hoher Temperaturbeständigkeit**. Ideal für **grobe Schleif- und Schrubarbeiten** in Körnung 36 bis 60.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s |
| maximale Drehzahl | 12500 min ⁻¹ |
| Außen-Ø | 125 mm |
| Härtegrad | hart |
| Gewinde | M14 |
| Produktart | Stützteller |

