

HOLEX**Stützteller hart/gerippt, Außen-Ø: 115mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	566672 115
GTIN	4045197718266
Artikelklasse	52M

Beschreibung**Ausführung:**

Fiberscheiben-Stützteller mit hoher Temperaturbeständigkeit. Spezielles Design zur Erreichung der vollen Leistungsfähigkeit von Fiberscheiben.

Harter, nicht verformbarer Fiberscheiben-Stützteller. Auflagefläche **fein gerippt zur optimalen Kornabstützung** im Kanten- und Flächenschliff. Spezialkunststoff mit **sehr hoher Temperaturbeständigkeit**. Ideal für **grobe Schleif- und Schrupperarbeiten** in Körnung 36 bis 60.

Technische Beschreibung

maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13300 min ⁻¹
Außen-Ø	115 mm
Härtegrad	hart
Gewinde	M14
Produktart	Stützteller

