

**Handschuh-Paar 6315, Handschuhgröße: 7****Bestelldaten**

Bestellnummer	094456 7
GTIN	4059904106963
Artikelklasse	09H

Beschreibung**Ausführung:**

6315. Schnittschutzhandschuh mit gutem Tragekomfort. Graue PU-Teilbeschichtung für gute Griffigkeit in trockenen und leicht feuchten Arbeitsumgebungen. Nicht geeignet für den Umgang mit öligen Teilen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

EN 388 Durchstichfestigkeit	3
Atmungsaktivität	gut
Handschuhgröße	7
Passform	gut
Tastgefühl	sehr gut

DMF-frei	nein
EN 388 Schnittfestigkeit	3
EN 388 Abriebsfestigkeit	4
Hitzeschutz	nicht vorhanden
silikonfrei	nein
EN 388 Weiterreifestigkeit	4
Nassgriff	mig
lgriff	gut
Material Beschichtung	PU
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Handschuh-Art	Mehrzweckhandschuhe
Inhalt	10
Stricktechnologie	13G
EN 388	4343C
Trgermaterial	HPPE
Beschichtung	PU
Beschichtungsvariante	Handinnenflche
Anwendungsbereich	Allround
Farbe	grau
Gewicht	15 g
Verwendung	mehrweg
Schnittschutzklasse	C
Produktart	Schnittschutzhandschuhe