

**Garant**
**CNMG 12040812, Sorte: HU7305**


## Bestelldaten

Bestellnummer	250141 HU7305
GTIN	4062406095826
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

CNMG 12040812 HU7305 Sorte: HU7305

Spanbrecher: AM/AG

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,8 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 400 - 600 m/min

## Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	400 - 600 m/min
Hauptanwendung	N
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 4 mm
Vorschub $f$	0,1 - 0,8 mm/U
Sorte	HU7305
Schneidstoff	HM

Spanbrecher	AM/AG
Schnittbedingung	kontinuierlich
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 12040812
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen