



Handschuh-Paar 6315, Handschuhgröße: 8



Bestelldaten

Bestellnummer	094456 8
GTIN	4059904106987
Artikelklasse	09H

Beschreibung

Ausführung:

6315. Schnittschutzhandschuh mit gutem Tragekomfort. Graue PU-Teilbeschichtung für gute Griffigkeit in trockenen und leicht feuchten Arbeitsumgebungen. Nicht geeignet für den Umgang mit öligen Teilen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Tastgefühl	sehr gut
EN 388 Weiterreißfestigkeit	4
Passform	gut
Hitzeschutz	nicht vorhanden
EN 388 Durchstichfestigkeit	3

Ölgriff	gut
Material Beschichtung	PU
DMF-frei	nein
Nassgriff	mäßig
EN 388 Schnittfestigkeit	3
EN 388 Abriebsfestigkeit	4
Handschuhgröße	8
silikonfrei	nein
Atmungsaktivität	gut
Handschuh-Art	Mehrzweckhandschuhe
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Inhalt	10
Stricktechnologie	13G
EN 388	4343C
Trägermaterial	HPPE
Beschichtung	PU
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Anwendungsbereich	Allround
Farbe	grau
Gewicht	15 g
Verwendung	mehrweg
Schnittschutzklasse	C
Produktart	Schnittschutzhandschuhe