



Kälteschutzhandschuh-Paar 1603 W, Handschuhgröße: 10



Bestelldaten

Bestellnummer	094813 10
GTIN	4059904107304
Artikelklasse	09H

Beschreibung

Ausführung:

1603 W. Nahtloser Kälteschutzhandschuh mit **Latexbeschichtung**. Die aufgeraute Beschichtung bietet eine **sehr gute Griffsicherheit** bei Arbeiten mit öligen Bauteilen. **Gute Sichtbarkeit** durch neongelbes Trägermaterial.

Ausführung Werbetext:

1603 W. Nahtloser Kälteschutzhandschuh mit **Latexbeschichtung**. Die aufgeraute Beschichtung bietet eine **sehr gute Griffsicherheit** bei Arbeiten mit öligen Bauteilen. **Gute Sichtbarkeit** durch neongelbes Trägermaterial.

Verwendung:

Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

Verwendung Werbetext:

Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

Norm:

EN 388; EN 511

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Hinweis Werbetext:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

EN 388 Schnittfestigkeit	2
DMF-frei	nein
EN 388 Abriebsfestigkeit	2
EN 388 Durchstichfestigkeit	1
Tastgefühl	mäßig
silikonfrei	nein
Hitzeschutz	nicht vorhanden
Material Beschichtung	Latex
Nassgriff	sehr gut
Passform	gut
Atmungsaktivität	gut
Kälteschutz	sehr gut
Ölgriff	gut
EN 388 Weiterreißfestigkeit	4
Handschuhgröße	10
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Handschuh-Art	Kälteschutzhandschuhe
Inhalt	12
Verwendung	mehrweg
Anwendungsbereich	Allround
Stricktechnologie	7G
Norm	EN 511
EN 388	2241X
EN 511	02X
Trägermaterial	Baumwolle
Beschichtung	Latex
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Farbe	blau / gelb

CE	CE 2241
Gewicht	45 g
Produktart	Kälteschutzhandschuhe