


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CCGW 120404 FN, MKD,
Schneidkantenausführung: NL****Bestelldaten**

Bestellnummer	265932 NL
GTIN	4062406095857
Artikelklasse	21L

Beschreibung**Ausführung:**

MKD - Monokristalliner Diamant, Schneidkanten lasergeschnitten. Verfassung für langspanende NE-Metalle.

Verwendung:

Zur Feinstbearbeitung für beste Oberflächen.

Empfehlung:

Für optimale Ergebnisse verwenden Sie das GARANT Master eco System. Alternativ ist die Verwendung von allen passenden ISO-Klemmhaltern und -Bohrstangen möglich.

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,01 - 0,2 mm
Vorschub f	0,005 - 0,1 mm/U
Schneidkantenausführung	NL
Schnittbedingung	kontinuierlich

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	MKD
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 1600 m/min
Schneidstoff	MKD
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGW 120404 FN
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktnameattribut	MKD
Möglichkeit zum Nachschärfen	ja
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen