

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DCGW 070204 FN, MKD,
Schneidkantenausführung: NL****Bestelldaten**

Bestellnummer	265948 NL
GTIN	4062406096045
Artikelklasse	21L

Beschreibung**Ausführung:**

MKD - Monokristalliner Diamant, Schneidkanten lasergeschnitten. Verfassung für langspanende NE-Metalle.

Verwendung:

Zur Feinstbearbeitung für beste Oberflächen.

Empfehlung:

Für optimale Ergebnisse verwenden Sie das GARANT Master eco System. Alternativ ist die Verwendung von allen passenden ISO-Klemmhaltern und -Bohrstangen möglich.

Technische Beschreibung

Schneidstoff	MKD
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 1600 m/min
Schneidkantenausführung	NL
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Vorschub f	0,005 - 0,1 mm/U
Sorte	MKD
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a _p	0,01 - 0,2 mm
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendschneidplatte	DCGW 070204 FN
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktnameattribut	MKD
Möglichkeit zum Nachschärfen	ja
Produktart	Wendschneidplatte zum Drehen