


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CCGW 120412 FN, MKD,
Schneidkantenausführung: NS****Bestelldaten**

Bestellnummer	265940 NS
GTIN	4062406096021
Artikelklasse	21L

Beschreibung**Ausführung:**

MKD - Monokristalliner Diamant, Schneidkanten lasergeschnitten. Verfassung für synthetische Werkstoffe (PMMA, POM, Acryl etc.).

Verwendung:

Zur Feinstbearbeitung für beste Oberflächen.

Empfehlung:

Für optimale Ergebnisse verwenden Sie das GARANT Master eco System. Alternativ ist die Verwendung von allen passenden ISO-Klemmhaltern und -Bohrstangen möglich.

Technische Beschreibung

Schneidstoff	MKD
Schneidkantenausführung	NS
Schnitttiefe a_p	0,01 - 0,2 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich

Vorschub f	0,005 - 0,4 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	MKD
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 1400 m/min
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGW 120412 FN
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktnameattribut	MKD
Möglichkeit zum Nachschärfen	ja
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen