

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte DCGW 070208 FN, MKD,  
Schneidkantenausführung: NL****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 265952 NL     |
| GTIN          | 4062406096076 |
| Artikelklasse | 21L           |

**Beschreibung****Ausführung:**

**MKD** - Monokristalliner Diamant, Schneidkanten lasergeschnitten. Verfassung für langspanende NE-Metalle.

**Verwendung:**

Zur Feinstbearbeitung für beste Oberflächen.

**Empfehlung:**

Für optimale Ergebnisse verwenden Sie das GARANT Master eco System. Alternativ ist die Verwendung von allen passenden ISO-Klemmhaltern und -Bohrstangen möglich.

**Technische Beschreibung**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten     |
| Schneidkantenausführung    | NL             |
| Schnittbedingung           | kontinuierlich |
| Schneidstoff               | MKD            |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Vorschub f   | 0,005 - 0,1 mm/U              |
| Schnitttiefe a <sub>p</sub>                          | 0,01 - 0,2 mm                 |
| Schnittgeschwindigkeit v <sub>c</sub> Hauptanwendung | 150 - 1600 m/min              |
| Sorte  | MKD                           |
| Beschichtung   | unbeschichtet                 |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                          | DCGW 070208 FN                |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                             | 1                             |
| Produktnameattribut                                  | MKD                           |
| Möglichkeit zum Nachschärfen                         | ja                            |
| Produktart   | Wendeschneidplatte zum Drehen |