

Ansell**Handschuh-Paar HyFlex® 11-423, Handschuhgröße: 7****Bestelldaten**

Bestellnummer	094471 7
GTIN	10076490053434
Artikelklasse	04P

Beschreibung**Ausführung:**

HyFlex® 11-423. Wasserbasierte PU-Nitrilbeschichtung. Frei von Silikon und DMF. Bis 100 °C hitzebeständig. Besonders geeignet zum Zuschneiden von trockenen oder ölbenetzten Teilen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Passform	sehr gut
Atmungsaktivität	gut
DMF-frei	ja
Nassgriff	gut
Ölgriff	gut
EN 388 Schnittfestigkeit	3

silikonfrei	ja
EN 388 Durchstichfestigkeit	2
EN 388 Weiterreißfestigkeit	3
Hitzeschutz	nicht vorhanden
Material Beschichtung	PU/Nitril
Tastgefühl	gut
EN 388 Abriebsfestigkeit	4
Handschuhgröße	7
Serie	HyFlex®
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Handschuh-Art	Mehrzweckhandschuhe
Inhalt	12
Handschuheigenschaft	Silikonfrei
Handschuheigenschaft	DMF-frei
Handschuheigenschaft	Lebensmittel Zertifizierung
Handschuheigenschaft	Allergiker-hautfreundlich
Stricktechnologie	13G
EN 388	4X32B
EN 407	X1XXXX
Trägermaterial	INTERCEPT™
Beschichtung	PU/Nitril
Material	PU/Nitril
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Anwendungsbereich	Allround
Farbe	grau / lime
Norm	EN 407
Gewicht	30 g
Länge	225 mm
Verwendung	mehrweg

Schnittschutzklasse	B
Produktart	Schnittschutzhandschuhe