

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VCGW 110304 FN, MKD,
Schneidkantenausführung: NK****Bestelldaten**

Bestellnummer	265980 NK
GTIN	4062406096212
Artikelklasse	21L

Beschreibung**Ausführung:**

MKD - Monokristalliner Diamant, Schneidkanten lasergeschnitten. Verfassung für kurzspanende NE-Metalle.

Verwendung:

Zur Feinstbearbeitung für beste Oberflächen.

Empfehlung:

Für optimale Ergebnisse verwenden Sie das GARANT Master eco System. Alternativ ist die Verwendung von allen passenden ISO-Klemmhaltern und -Bohrstangen möglich.

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,005 - 0,08 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	MKD

Schneidstoff	MKD
Schneidkantenausführung	NK
Schnitttiefe a_p	0,01 - 0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 1000 m/min
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGW 110304 FN
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktnameattribut	MKD
Möglichkeit zum Nachschärfen	ja
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen