

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VCGW 110304 FN, MKD,  
Schneidkantenausführung: NL****Bestelldaten**

Bestellnummer	265980 NL
GTIN	4062406096199
Artikelklasse	21L

**Beschreibung****Ausführung:**

**MKD** - Monokristalliner Diamant, Schneidkanten lasergeschnitten. Verfassung für langspanende NE-Metalle.

**Verwendung:**

Zur Feinstbearbeitung für beste Oberflächen.

**Empfehlung:**

Für optimale Ergebnisse verwenden Sie das GARANT Master eco System. Alternativ ist die Verwendung von allen passenden ISO-Klemmhaltern und -Bohrstangen möglich.

**Technische Beschreibung**

Sorte	MKD
Schneidstoff	MKD
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,005 - 0,1 mm/U

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 1600 m/min
Schneidkantenausführung	NL
Schnitttiefe $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGW 110304 FN
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktnameattribut	MKD
Möglichkeit zum Nachschärfen	ja
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen