

Garant**Steckschlüssel-Sortiment, Low Profile, 1/4 Zoll-Vierkant 14-teilig, Anzahl Teile: 14****Bestelldaten**

Bestellnummer	630355 14
GTIN	4062406096342
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten **PUR-Schaumeinlage** sicher und jederzeit griffbereit gehalten.

Vorteil:

- **Durch die geringe Bauhöhe besonders für enge Arbeitssituationen geeignet.**
- **bis zu 50% Platzeinsparung gegenüber herkömmlichen Produkten.**

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 – M8.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 13 St. Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Knarre: 1 St. Nr. 630357

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	4-14 mm
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Verpackung	Kunststoffbox
Länge	127 mm
Breite	85 mm
Höhe	47 mm
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

Ring-Ratschenschlüssel Typ LOWPROFILE	630357 LOWPROFILE
---------------------------------------	-------------------