

**BENNING****Digitale Stromzange, Herstellerbezeichnung: CM1-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	473305 CM1-2
GTIN	4014650440624
Artikelklasse	47A

**Beschreibung****Ausführung:**

Robustes und ergonomisches Kunststoffgehäuse mit beleuchtetem LC-Display. Sichere Wechsel- und Gleichstrommessung ohne Öffnen des Stromkreises. Messwert-/ Maximalwerteerfassung, Relativ-Messung.

**Verwendung:**

Digitale Service-Messgeräte für weite Anwendungsfelder. Bieten hohe Sicherheit und weitere Zusatzfunktionen.

**Norm:**

**IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Lieferumfang:**

Inklusive Batterien, Messleitungen, Kompakt-Schutztasche, Bedienungsanleitung.

**Technische Beschreibung**

Wechselstrom AC	0,1 A – 400 A
Grundgenauigkeit	1 %
maximale Zangenöffnung	30 mm
Gleichspannung DC	0,1 V – 600 V

Widerstand	0,1 $\Omega$ – 20 M $\Omega$
Überspannungskategorie	CAT III 600 V
Wechselspannung AC	0,1 V – 600 V
Messverfahren	RMS
Speicherfunktion	HOLD
Herstellerbezeichnung	CM1-2
akustischer Durchgangstest	0 – 20 $\Omega$
Anzeigeumfang	2000
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Anzahl enthaltener Batterien	2
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Stromversorgung	2x 081561 LR3
Kalibrierung	I4
Produktart	Stromzange

## Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung Stromzange Typ D	027060 D
Kalibrierung Stromzange Typ D	027050 D

## Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
Messleitungen Messspitzen- $\varnothing$ 4 mm	473308 4
Messleitungen Messspitzen- $\varnothing$ 2 mm	473308 2