

AEG

Eingang-Handbohrmaschine, Typ: BE750R



Bestelldaten

Bestellnummer	075310 BE750R
GTIN	4002395245116
Artikelklasse	07A

Beschreibung

Ausführung:

AEG Leistungsstarke Bohrmaschine –

- **In extrem kurzer Bauform für Arbeiten an beengten Stellen.**
- **Robustes Schnellspannbohrfutter für schnellen Werkzeugwechsel.**
- **Elektronik mit Drehzahlsteuerung.**
- **Ergonomisches Design und Soft-Grip für höchsten Anwenderkomfort.**

Vorteil:

Extrem kurze Bauform.

Lieferumfang:

Inklusive 1,5 – 13 mm-Schnellspannbohrfutter, Arbeitstasche, Netzkabel 4 m.

Technische Beschreibung

Bohrfutter-Spannbereich	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,8 kg
Leistungsaufnahme	750 W
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm

Rechts-/Linkslauf	ja
Herstellerbezeichnung	BE750R
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	30 mm
Bohrfutter-Aufnahme	SSBF 1 – 13
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
Drehzahlbereich	0 - 3000 min ⁻¹
Energieversorgung	Netzbetrieben
geeignet für Material	Stahl
Produktart	Bohrmaschine