

KERN**Kranwaage Typ HFD, maximaler Wägebereich: 3000kg****Bestelldaten**

Bestellnummer	479439 3000
GTIN	4045761202764
Artikelklasse	47D

Beschreibung**Ausführung:**

LED-Display mit Hintergrundbeleuchtung zum bequemen Ablesen auch aus großen Entfernungen. Data-Hold-Funktion zum Halten des Anzeigewertes.
Robuste, hochauflösende Kranwaage bis 12 Tonnen. Ziffernhöhe 30 mm. Betriebsdauer des Akkus ca. 30 Stunden.

Lieferumfang:

Inklusive Funkfernbedienung mit 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3. Waage inkl. Akku und Netzadapter.

Technische Beschreibung

Nettogewicht	10 kg
Betriebstemperatur	-10 - 40 °C
Ablesung	200 g
Gesamtlänge	421 mm
Kalibrierung	Preis auf Anfrage

Gehäuse Breite	194 mm
Gehäuse Höhe	129 mm
Anzahl enthaltener Batterien	2
Fehlergrenze vom Maximalwert	0,2 %
Gehäuse Tiefe	145 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Ablesung oberer Wägebereich	1000 g
Ablesung mittlerer Wägebereich	500 g
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Hänge-/Kranwaage

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
---	------------