

KERN**Plattformwaage, Typ EOC, maximaler Wägebereich: 35kg****Bestelldaten**

Bestellnummer	479606 35
GTIN	4045761192409
Artikelklasse	47D

Beschreibung**Ausführung:**

- **Robuste Edelstahl-Plattformwaage als Paket-, Industrie und Zählwaage einsetzbar.**
- **Zweibereichswaage mit automatischer Umschaltung der Ablesung (genauere Ablesung in der unteren Hälfte des Wägebereichs).**
- **Anzeigeeinheit mit Ziffernhöhe 24 mm, auch von Plattform gelöst; stell- und montierbar mittels flexiblem Kabel.**
- **Hohe Mobilität durch optionalem Akkubetrieb und kompakter Bauweise.**
- **Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren im Toleranzbereich.**
- **Prozentbestimmung: Ermöglicht das Einwiegen auf einen vorgegebenen Wert (100%) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert.**
- **Stückzählen: Schnelles Erfassen von großen Stückzahlen durch einfache Zählfunktion. Referenzstückzahlen wählbar 5, 10, 25, 50 Stück.**
- **Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges Prüfgewicht auf Anfrage).**

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter, Tischfuß inklusive Wandhalterung, Arbeitsschutzhaube.

Technische Beschreibung

Reproduzierbarkeit	10 g
Einschwingzeit	2 s
Nettogewicht	5,2 kg
Herstellerbezeichnung	Typ EOC
maximaler Wägebereich	0 - 35 kg
Stückgewicht minimal	10 g
Ablesung	5 g
Abmessung Wägeplatte	300×300 mm
Kalibrierung	K2
Ablesung oberer Wägebereich	10 g
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Netzbetrieben
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Produktart	Plattformwaage

Dienstleistungen

Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 50 kg	027700 50
DAkkS-Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 50	027710 50