

KERN**Plattformwaage, Typ IOC mit Eichzulassung, maximaler Wägebereich: 150kg****Bestelldaten**

Bestellnummer	479608 150
GTIN	4045761207196
Artikelklasse	47D

Beschreibung**Ausführung:**

- **Robuste Edelstahl-Plattformwaage als Paket-, Industrie und Zählwaage einsetzbar.**
- **Zweibereichswaage mit automatischer Umschaltung der Ablesung (genauere Ablesung in der unteren Hälfte des Wägebereichs).**
- **Anzeigeeinheit mit Ziffernhöhe 24 mm, auch von Plattform gelöst; stell- und montierbar mittels flexiblem Kabel.**
- **Hohe Mobilität durch optionalem Akkubetrieb und kompakter Bauweise.**
- **Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren im Toleranzbereich.**
- **Prozentbestimmung: Ermöglicht das Einwiegen auf einen vorgegebenen Wert (100%) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert.**
- **Stückzählen: Schnelles Erfassen von großen Stückzahlen durch einfache Zählfunktion. Referenzstückzahlen wählbar 5, 10, 25, 50 Stück.**
- **Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges Prüfgewicht auf Anfrage).**

Plattformwaage **mit Eichzulassung** (Optionale Eichung unter Nr. 479609 bestellbar.) Eine Vielzahl an (optionalen) Datenschnittstellen ermöglicht ein bequemes Übertragen der Wägedaten. Optionale Rezeptur erhältlich: Getrennter Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezepturbestandteile (Netto-Total).

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter, Tischfuß inklusive Wandhalterung, Arbeitsschutzhaube.

Sonderzubehör:

Eichung Nr. 479609 Gr. 300

Hinweis:

Zur ordnungsgemäßen Eichung wird der Aufstellungsort der Waage benötigt. Bitte Eichung Nr. 479609 mitbestellen und Aufstellungsort angeben.

Technische Beschreibung

Ablesung	20 g
Einschwingzeit	2 s
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Ablesung oberer Wägebereich	50 g
Reproduzierbarkeit	50 g
maximaler Wägebereich	0 - 150 kg
Abmessung Wägeplatte	500×400 mm
Stückgewicht minimal	50 g
Nettogewicht	5,2 kg
Herstellerbezeichnung	Typ IOC
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Netzbetrieben
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Produktart	Plattformwaage

Dienstleistungen

Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 150 kg	027700 150
DAkkS-Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 180	027710 180