

Garant**Auszugboden für Regal, Nutztiefe 1350 mm, Auszuglänge Fachboden: 100%****Bestelldaten**

Bestellnummer	993101 100
GTIN	4062406097493
Artikelklasse	91W

Beschreibung**Ausführung:**

Auszugboden **mit 3-seitigem Abrollrand** (35 mm hoch) und praktischem **Schiebegriff**. Einbau im 50-mm-Raster möglich. Der Auszugboden kann auch hinter einem Flügeltürensatz eingebaut werden. **Einzelauszugssperre** – durch Einfahren des Auszugbodens in die Laufschiene. **Zusätzlich erfolgt seitliche Verriegelung** durch Bolzen in die Laufschienen. Diese Verriegelung greift im eingeschobenen Zustand. Lösen der Verriegelung durch Ziehen eines Griffes unter dem Schiebegriff (Einhandbedienung). Im komplett ausgefahrenen Zustand verriegelt der Auszugboden erneut in den Laufschienen (Doppelverriegelung). Kranbeladung in ausgezogenem Zustand ist möglich, da der Auszugboden verriegelt ist. **Tragfähigkeit 1000 kg** bei gleichmäßig verteilter Last. Auszugböden werden mit Tragkraftetiketten geliefert.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Ablageplatte Buche Multiplex Nr. 993170 kann in den Auszugboden eingelegt werden.

Technische Beschreibung

Auszugboden Tragfähigkeit	1000 kg
Auszugboden Einbauhöhe	300 mm
Auszuglänge Fachboden	100 %

Einsatzbereich	Schwerlastregal
Materialstärke	1,5 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	1000 kg
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	Nutztiefe 1350 mm
Höhe	300 mm
Breite	920 mm
Tiefe	1300 mm
Nutzhöhe	35 mm
Nutzbreite	830 mm
Nutztiefe	1200 mm
für Regalfeld Nutzbreite	920 mm
Produktart	Auszugboden