

Ansell**Handschuh-Paar HyFlex® 11-423, Handschuhgröße: 10****Bestelldaten**

Bestellnummer	094471 10
GTIN	10076490053465
Artikelklasse	04P

Beschreibung**Ausführung:**

HyFlex® 11-423. Wasserbasierte PU-Nitrilbeschichtung. Frei von Silikon und DMF. Bis 100 °C hitzebeständig. Besonders geeignet zum Zuschneiden von trockenen oder ölbenetzten Teilen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Nassgriff	gut
Atmungsaktivität	gut
Hitzeschutz	nicht vorhanden
Material Beschichtung	PU/Nitril
EN 388 Durchstichfestigkeit	2
silikonfrei	ja

EN 388 Abriebsfestigkeit	4
EN 388 Weiterreifestigkeit	3
Tastgefhl	gut
EN 388 Schnitffestigkeit	3
DMF-frei	ja
Handschuhgre	10
Passform	sehr gut
lgriff	gut
Serie	HyFlex®
Handschuh-Art	Mehrzweckhandschuhe
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Inhalt	12
Handschuheigenschaft	Silikonfrei
Handschuheigenschaft	DMF-frei
Handschuheigenschaft	Lebensmittel Zertifizierung
Handschuheigenschaft	Allergiker-hautfreundlich
Stricktechnologie	13G
EN 388	4X32B
EN 407	X1XXXX
Trgermaterial	INTERCEPT™
Beschichtung	PU/Nitril
Material	PU/Nitril
Beschichtungsvariante	Handinnenflche
Anwendungsbereich	Allround
Farbe	grau / lime
Norm	EN 407
Gewicht	30 g
Lnge	225 mm
Verwendung	mehrweg

Schnittschutzklasse	B
Produktart	Schnittschutzhandschuhe