

Garant**Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 32****Bestelldaten**

Bestellnummer	953857 32
GTIN	4062406097257
Artikelklasse	91A

Beschreibung**Ausführung:**

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. **Deckschicht anthrazit**, die darunterliegende **Kontrastfarbe grau** signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953857: 1 St.

GARANT Knarre umschaltbar Nr. 640025 Gr. 1/2: 1 St.

GARANT Verlängerung Nr. 641029 Gr. 75; 125; 250: je 1 St.

GARANT Quergriff Nr. 641329 Gr. 295: 1 St.

GARANT Kardangelenk Nr. 641629 Gr. 1/2: 1 St.

GARANT 6-kant-Einsatz Nr. 642229 Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: je 1 St.

GARANT 6-kant-Schraubendreher-Einsatz Nr. 643229 Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: je 1 St.

Technische Beschreibung

Breite	250 mm
Breite in G	10
Gewicht	4,26 kg
Anzahl der Werkzeuge	32
Tiefe in G	24

Tiefe	600 mm
Ausführung	mit Steckschlüssel
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Füllgrad einer Schublade in G	10×24
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe	100 mm
Produktart	Hartschaumeinlage

Zubehör

Quergriff, 1/2 Zoll ganze Länge 295 mm	641329 295
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 7 mm	643229 7
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 32 mm	642229 32
Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer Typ 1/2	640025 1/2
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 4 mm	643229 4
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 21 mm	642229 21
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 130 mm	641029 130
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 255 mm	641029 255
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 24 mm	642229 24
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 953857	952001 953857
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 8 mm	643229 8
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 5 mm	643229 5
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 10 mm	643229 10
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 17 mm	642229 17
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 22 mm	642229 22
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 16 mm	642229 16
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 19 mm	642229 19
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 10 mm	642229 10

6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 13 mm	642229 13
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 30 mm	642229 30
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 11 mm	642229 11
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 6 mm	643229 6
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 14 mm	643229 14
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 34 mm	642229 34
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 27 mm	642229 27
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 8 mm	642229 8
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 75 mm	641029 75
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 18 mm	642229 18
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 12 mm	642229 12
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 12 mm	643229 12
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 15 mm	642229 15
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 14 mm	642229 14
Kardangelenk, 1/2 Zoll Typ 1/2	641629 1/2