



## 6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 36mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	642200 36
GTIN	4018754283675
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten. Kein Rutschen über die Schraubenecken, Schraubköpfe und -Muttern werden geschont. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche. **AS-Drive** Profil.

#### Norm:

**DIN 3124**

#### Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

#### Hinweis:

**AUFGEPASST!**

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 642229

### Technische Beschreibung

Länge	52 mm
Schlüsselweite	36 mm

Ø abtriebsseitig	48 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Norm	DIN 3124
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	HPQ®-Hochleistungsstahl
Oberfläche	über Nickel verchromt
mit AS-Drive-Profil	ja
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz