

Werkstatt-Zubehör-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 9



Bestelldaten

Bestellnummer	954986 9
GTIN	2050002005112
Artikelklasse	91A

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigen PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. **Deckschicht anthrazit**, die darunterliegende **Kontrastfarbe grau** signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954986: 1 St.
GARANT LED-Taschenlampe Nr. 081505 Gr. 125: 1 St.
Krallengreifer Nr. 081610 Gr. 500: 1 St.
HOLEX Teleskop-Suchspiegel Nr. 081630 Gr. 30: 1 St.
EDDING Permanentmarker Nr. 085130 Gr. R: 1 St.
UVEX Schutzbrille Nr. 096515 Gr. CLEAR: 1 St.
HOLEX Pinzette stumpf Nr. 727550 Gr. AM: 1 St.
Abbrechklingen-Set Nr. 845010 Gr. 10: 1 St.
GARANT Universalmesser Nr. 845020: 1 St.
Teleskop-Inspektionsleuchte Nr. 081665: 1 St.
Füllgrad einer Schublade in G: 10×24
Breite: 250 mm
Tiefe: 600 mm
Breite in G: 10
Tiefe in G: 24

Technische Beschreibung

Breite	250 mm
--------	--------

Anzahl der Werkzeuge	9
Tiefe	600 mm
Tiefe in G	24
Breite in G	10
Ausführung	mit Werkzeugsortiment
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Füllgrad einer Schublade in G	10×24
Produktart	Hartschaumeinlage

Zubehör

Pinzette stumpf, Spitze 3 mm breit, 145 mm, Form 40 Werkstoff AM	727550 AM
LED-Taschenlampemit Batterien Typ 125 mm	081505 125
Permanentmarker Schreibfarbe R	085130 R
Teleskop-Inspektionsleuchte	081665
Komfort-Schutzbrilleuvex i-vo Scheibentönung CLEAR	096515 CLEAR
LED-Taschenlampemit Batterien Typ 130 mm	081505 130
Abbrechklingen-Set 10-teilig, 18 mm „experience“ Anzahl 10	845010 10
Universal-Messer mit 2K-Griffmit 3 Klingen, 18 mm	845020
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 954986	952001 954986
Teleskop-Suchspiegel Spiegelabmessung 30 mm	081630 30
Krallengreifer Länge 500 mm	081610 500