

**Garant****Flügeltüren-Satz, Nutztiefe 950 mm, passend für Regal Höhe: 2000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	993331 2000
GTIN	4062406097943
Artikelklasse	91W

**Beschreibung****Ausführung:**

Die Flügeltüren sind an der Innenseite verstärkt, verschließbar durch Schiebegriff **mit Stiftzylinderschloss**. Einfaches Umrüsten auf weitere GARANT-Schließsysteme möglich. Die Regalfelder hinter den Flügeltüren können mit Auszugböden bestückt werden. Türöffnungswinkel von 180° erlaubt freien Auszug der Böden.

**Lackierung:**

Rahmen lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**.

**Technische Beschreibung**

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tür-Fronten	Vollblech-Flügeltür
passend für Regal Höhe	2000 mm
Höhe	2000 mm
Einsatzbereich	Schwerlastregal
Materialstärke	1,5 mm

Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	Nutztiefe 950 mm
Breite	1420 mm
Tiefe	80 mm
passend für Regal Nutzbreite	1320 mm
Produktart	Flügeltür